

E3:2 Förankringsögla för personlig fallskyddsutrustning (PFU)

Avsedd för inkoppling av en person per förankringsögla 6182.

Vid taklutning upp till 1:10 (= ca 6° taklutning) kan fästeanordning för PFU utgöras av förankringsögla för de arbeten som utförs inom 10 m från takets ytterkant, öglor monteras med max 5 meter inbördes avstånd 4 – 6 meter från takets ytterkant.

Skydd mot pendelfall vid hörn på tak med lutning upp till 25 grader. Montera alltid 1st förankringsögla 2 meter in från varje sida i hörnen, arbeten vid dessa hörn utförs med dubbla förankringslinor.



Monteringsanvisning:

- Montera först gummipackningen på infästningsbulten och träd på förankringsögla genom det fyrkantiga hålet, montera med flänsmutter som drags åt till 10Nm.

I samband med ex sedumtak kan konsolen höjas 50 mm med förhöjningsprofil 6137.

Monteringsanvisning:

- Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och träd förhöjningsprofilen på infästningsplattans fästbult, montera med flänsmutter som drags åt till 10 Nm.
- Montera förankringsögla på förhöjningsprofilen med 1st bult med flänsmutter i det fyrkantiga hålet.

Montering förankringsögla eller förhöjning på betong; minsta drag-last 10 kN och minsta tvär-last 10 kN, skruvdimension M10 enligt anvisning från producent

Artikelinformation:

6182	Förankringsögla Innehåll; 1 st förankringsögla 6182, 1 st gummipackning 9,5x50x3 mm
Färg	Svart och varselfärgad

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-199 59